

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Centrale d'électricité

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

CARACTÉRISTIQUES

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Type	Couleur	Color Code
21630-814	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-815	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-816	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-817	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-818	47 U	2200 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-819	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-895	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-896	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Type	Couleur	Color Code
21630-897	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-898	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-899	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-900	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3						
Référence catalogue	Conformité à	Finition	Locking Type	Matériau	Product Type	Protection Rating
21630-814	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-815	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-816	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-817	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-818	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-819	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-895	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-896	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-897	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-898	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-899	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20
21630-900	IEC 61587-1	Revêtement laqué	3-Point Locking, Electronic	Acier	Cabinet Door	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Fonctionne avec
21630-814	Varistar CP
21630-815	Varistar CP
21630-816	Varistar CP
21630-817	Varistar CP
21630-818	Varistar CP
21630-819	Varistar CP
21630-895	Varistar CP
21630-896	Varistar CP
21630-897	Varistar CP
21630-898	Varistar CP
21630-899	Varistar CP
21630-900	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE