

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Shortened

Centrale d'électricité

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

CARACTÉRISTIQUES

Height of connection plate 400 mm

Connection plate with brush strip

The height of the door is 400 mm less than the cabinet height

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Locking Type
21630-348	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-349	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-350	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-351	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-352	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-353	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Référence catalogue	Product Type	Protection Rating
---------------------	--------------	-------------------

21630-348	Cabinet Door	IP20
21630-349	Cabinet Door	IP20
21630-350	Cabinet Door	IP20
21630-351	Cabinet Door	IP20
21630-352	Cabinet Door	IP20
21630-353	Cabinet Door	IP20

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE