

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Centrale d'électricité

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARACTÉRISTIQUES

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Conformité à
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Conformité à
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3

Référence catalogue	Finition	Locking Type	Matériau	Product Type	Protection Rating	Type
21630-171	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Revêtement laqué	3-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Référence catalogue	Fonctionne avec
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE