

Kit de câbles autorégulants IceStop



Les kits de câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM IceStop assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente. La puissance de sortie s'élève à 36 W/m à 0 °C dans de l'eau glacée, 18 W/m à 0 °C dans l'air.

CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Kits présertis faciles à installer : 5 - 30 m, each with 8 m power cable, GM-RAKE fixing bracket and RayClic end seal

Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, même en cas de croisement, commandes avancées d'économie d'énergie

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur nominale:	6 mm
Longueur de sortie froide:	8 m
Largeur nominale:	14 mm
Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V:	18 W/m
Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V:	36 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On:	85 °C
Poids nominal du câble:	120 g/m
Tension d'alimentation:	220 - 240 V
Nombre maximal d'heures cumulées pour l'exposition intermittente:	800 h
Température d'installation min.:	-18 °C
Couleur:	Noir
Type de chemin de terre:	Tresse
Matériau de gaine extérieure:	Polyoléfine modifiée
Technologie de câble chauffant:	Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
106160-000	GM-2X-SA-8	8 m
159067-000	GM-2X-SA-12	12 m
191808-000	GM-2X-SA-5	5 m
650854-000	GM-2X-SA-16	16 m
838627-000	GM-2X-SA-25	25 m
925956-000	GM-2X-SA-30	30 m
973923-000	GM-2X-SA-20	20 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT