

# Armoire de regroupement en polymère



nVent RAYCHEM JB-MB-MB-xx/16MM2 est une gamme d'armoires de regroupement homologuées pour l'alimentation de plusieurs circuits de traçage courts à partir d'un seul point de raccordement. Généralement utilisée pour scinder des câbles d'alimentation en plusieurs lignes d'alimentation de circuit de traçage électrique. Comprend plusieurs presse-étoupes et bouchons d'arrêt pour les câbles d'alimentation, selon le type.

## CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, entretien facile

Homologuée pour les zones à risque d'explosion

Différentes combinaisons de regroupement possibles

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pour zone explosible avec gaz:</b>       | 1, 2                                  |
| <b>Pour zone explosible avec poussière:</b> | 21, 22                                |
| <b>Coupe transversale conducteur maxi:</b>  | 25 mm <sup>2</sup>                    |
| <b>Classe d'étanchéité IP:</b>              | IP66                                  |
| <b>Montage:</b>                             | Montage mural/sur fixation de support |
| <b>Température ambiante:</b>                | -55 à 55 °C                           |

Table 1/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Tension max. | Passage de câbles | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|---------|---------|------------|
| 1244-006657         | JB-MB-26/16MM2   | 690 V        | 1xM32 7xM25       | 160 mm  | 260 mm  | 90 mm      |
| 1244-006656         | JB-MB-25/16MM2   | 690 V        | 1xM32 4xM25       | 120 mm  | 220 mm  | 90 mm      |

Table 2/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Témoin lumineux inclus | Plaque de mise à la terre incluse | Type de zone |
|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|

|             |                |     |     |                             |
|-------------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| 1244-006657 | JB-MB-26/16MM2 | Non | Non | Non-Hazardous,<br>Hazardous |
| 1244-006656 | JB-MB-25/16MM2 | Non | Non | Non-Hazardous,<br>Hazardous |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**