

# Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN



Le nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN est un régulateur électronique de température à détection de ligne avec relais avertisseur, pour les câbles chauffants autorégulés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien en température.

## CARACTÉRISTIQUES

Économies d'énergie : grâce à la régulation par détection de la température des conduites et au relais avertisseur

Réglable : 0 °C to +63 °C

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Installation simple et rapide : montage sur rail DIN ou en armoire

Utilisation simple, affichage numérique des informations de température et d'alarme

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale	Fréquence nominale	Intensité maximale	Adjustment Range, Frost Protection	Nominal Switching Current @ 230V, Not Potential Free
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	230 V	50 – 60 Hz	16 A	0 – 63 °C	16 A

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Nominal Switching Current @ 250V, Potential Free	Type de sonde	Classe d'étanchéité IP	Largeur du nombre d'écartements modulaires	Quantité de canal

1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	16 A	Remote Sensor	IP20	51.5	1
-------------	------------------------	------	---------------	------	------	---

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	58 mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**