

Armoire de régulation SBS-R-FP pour la mise hors gel de tuyauteries



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité de phase:	3
Classe d'étanchéité IP:	IP65
Protection:	Disjoncteur de fuite de terre/miniature
Montage:	Fixation murale
Protection contre les surtensions:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du groupe	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Référence catalogue	Nom del'article	Quantité du groupe	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau du boîtier
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Plastique
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastique
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Plastique
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastique
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastique
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastique
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastique
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastique
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Plastique

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès

et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT