

Thermostat temporisateur numérique SENZ-WIFI



Le modèle nVent RAYCHEM SENZ-WIFI est un thermostat de conception moderne offrant un confort élevé et des coûts énergétiques réduits pour un chauffage électrique par le sol. Adapté aux nouveaux projets de construction ou de rénovation, il peut être utilisé avec tous les câbles de chauffage par le sol et les trames chauffantes. Disponible en design noir unique ou en version intégrée dans un cadre électrique standard blanc. D'autres options de cadres électriques sont également disponibles. Le thermostat peut fonctionner comme un thermostat WIFI standard ou être intégré à un groupe de thermostats et être entièrement commandé par l'application SENZ WIFI. Le thermostat peut être commandé par commande vocale via Google Assistant et les haut-parleurs intelligents compatibles avec Amazon Alexa. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection, Distance control option, Adaptive start control, Working time limitation. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

CARACTÉRISTIQUES

Facile à utiliser et flexible

Écran tactile de type « toucher-glisser » : menu central affichant de grandes icônes, navigation double par glissement et tapotement, défilement permettant la sélection d'éléments dans une liste, molette de sélection de température, compatible avec la plupart des cadres électriques standards.

Entièrement contrôlable partout dans le monde avec l'application SENZ WIFI

Commande vocale via les haut-parleurs intelligents compatibles avec Amazon Alexa

Commande vocale via les haut-parleurs intelligents compatibles avec l'Assistant Google

7 operating modes, 3 economic programs, 1 constant mode, 1 flexible boost, 1 holiday mode, 1 'off' mode

Éco-énergétique, adaptatif, fonction fenêtre ouverte, aperçu de la consommation d'électricité

Écran couleur tactile capacitif

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Peut être contrôlé par une application tierce via une API Restful Open Source

Fiabilité et longue durée de vie : 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Alimentation	Plage de mesures	Différentiel réglable	Type de régulation	Tension de contact maxi
1244-017778	R-SENZ-WIFI	230 V	4 – 40 °C	Non	Marche/Arrêt	230 V

Table 2/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Charge de contact maxi	Type de sonde/jauge d'épaisseur	Classe de régulation de la température	Caractéristique de régulation	Power Consumption, Standby
1244-017778	R-SENZ-WIFI	13 A	Resistance Sensor	IV	PID	0.5 W

Table 3/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Classe d'étanchéité IP	Numéro RAL	Couleur	Support IFTTT disponible	Type d'horloge
1244-017778	R-SENZ-WIFI	IP21	9003	Noir	Non	Week Clock

Table 4/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle d'horloge	Auto-apprentissage	Fonctionnement à distance	Protocole de communications	Hauteur
1244-017778	R-SENZ-WIFI	Numérique	Oui	Oui	Wi-Fi	84.3 mm

Table 5/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Largeur	Profondeur
1244-017778	R-SENZ-WIFI	85.5 mm	41.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Google et les marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès

et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT