

Câble de chauffage par le sol T2Black



nVent RAYCHEM T2Black est un câble de chauffage par le sol à puissance constante. Il est disponible en 2 variantes avec une puissance de 12 W/m et de 20 W/m. Il s'agit d'un élément chauffant torsadé bifilaire, avec un fil froid préterminé de 2,6 m et disponible en longueurs de 12 m à 175 m. Le produit est livré dans une boîte conçue pour un débobinage facile du câble et contenant tous les accessoires nécessaires à son installation. Le produit est disponible dans une variante contenant le thermostat NRG-DM économe en énergie et une variante sans thermostat.

CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation

Conception simple : un raccordement de sortie froide grâce à la conception du câble à deux fils, différentes puissances de sortie par m² obtenues en variant l'espacement

Fiabilité et longue durée de vie : 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de sortie froide:	2,6 m
Diamètre extérieur:	4 mm
Température d'installation min.:	5 °C
Espace min. entre 2 câbles:	80 mm
Power Output, Typical:	80 – 150 W/m ²
Tension nominale:	230 V
Couleur:	Noir
Type de chemin de terre:	Tresse
Technologie de câble chauffant:	Puissance constante
Matériau de gaine extérieure:	PVC
Système de débobinage:	Oui

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Puissance nominale	Alimentation	Plage de résistance	Longueur	Thermostat inclus
SZ18300309	R-BK-B-14.5M-180W/NRG	12 W/m	180 W	282.3 – 326.9 Ω	14.5 m	NRG-DM

Référence catalogue	Nom del'article	Puissance nominale	Alimentation	Plage de résistance	Longueur	Thermostat inclus
SZ18300310	R-BK-B-20.0M-250W/NRG	12 W/m	250 W	201 – 232.8 Ω	20 m	NRG-DM
SZ18300311	R-BK-B-26.5M-325W/NRG	12 W/m	325 W	154.6 – 179 Ω	26.5 m	NRG-DM
SZ18300312	R-BK-B-35.5M-435W/NRG	12 W/m	435 W	116.1 – 134.4 Ω	35.5 m	NRG-DM
SZ18300313	R-BK-B-46.0M-565W/NRG	12 W/m	565 W	88.8 – 102.8 Ω	46 m	NRG-DM
SZ18300314	R-BK-B-55.0M-665W/NRG	12 W/m	665 W	75.6 – 87.5 Ω	55 m	NRG-DM
SZ18300315	R-BK-B-73.0M-895W/NRG	12 W/m	895 W	56.2 – 65.1 Ω	73 m	NRG-DM
SZ18300316	R-BK-B-98.0M-1210W/NRG	12 W/m	1210 W	41.5 – 48.1 Ω	98 m	NRG-DM
SZ18300317	R-BK-B-14.5M-180W/T0	12 W/m	180 W	282.3 – 326.9 Ω	14.5 m	Non
SZ18300318	R-BK-B-20.0M-250W/T0	12 W/m	250 W	201 – 232.8 Ω	20 m	Non
SZ18300319	R-BK-B-26.5M-325W/T0	12 W/m	325 W	154.6 – 179 Ω	26.5 m	Non
SZ18300320	R-BK-B-35.5M-435W/T0	12 W/m	435 W	116.1 – 134.4 Ω	35.5 m	Non
SZ18300321	R-BK-B-46.0M-565W/T0	12 W/m	565 W	88.8 – 102.8 Ω	46 m	Non
SZ18300322	R-BK-B-55.0M-665W/T0	12 W/m	665 W	75.6 – 87.5 Ω	55 m	Non
SZ18300323	R-BK-B-73.0M-895W/T0	12 W/m	895 W	56.2 – 65.1 Ω	73 m	Non
SZ18300324	R-BK-B-98.0M-1210W/T0	12 W/m	1210 W	41.5 – 48.1 Ω	98 m	Non
SZ18300325	R-BK-C-12.0M-215W/T0	20 W/m	215 W	233.7 – 270.7 Ω	12 m	Non
SZ18300326	R-BK-C-16.0M-310W/T0	20 W/m	310 W	162.1 – 187.7 Ω	16 m	Non
SZ18300327	R-BK-C-21.0M-410W/T0	20 W/m	410 W	122.6 – 141.9 Ω	21 m	Non

Référence catalogue	Nom del'article	Puissance nominale	Alimentation	Plage de résistance	Longueur	Thermostat inclus
SZ18300328	R-BK-C-28.0M-550W/T0	20 W/m	550 W	91.4 – 105.8 Ω	28 m	Non
SZ18300329	R-BK-C-43.0M-850W/T0	20 W/m	850 W	59.1 – 68.5 Ω	43 m	Non
SZ18300330	R-BK-C-57.0M-1150W/T0	20 W/m	1150 W	43.7 – 50.6 Ω	57 m	Non
SZ18300331	R-BK-C-74.0M-1490W/T0	20 W/m	1490 W	33.7 – 39.1 Ω	74 m	Non
SZ18300332	R-BK-C-82.0M-1625W/T0	20 W/m	1625 W	30.9 – 35.8 Ω	82 m	Non
SZ18300333	R-BK-C-109.0M-2200W/T0	20 W/m	2200 W	22.8 – 26.5 Ω	109 m	Non
SZ18300334	R-BK-C-12.0M-215W/NRG	20 W/m	215 W	233.7 – 270.7 Ω	12 m	NRG-DM
SZ18300335	R-BK-C-16.0M-310W/NRG	20 W/m	310 W	162.1 – 187.7 Ω	16 m	NRG-DM
SZ18300336	R-BK-C-21.0M-410W/NRG	20 W/m	410 W	122.6 – 141.9 Ω	21 m	NRG-DM
SZ18300337	R-BK-C-28.0M-550W/NRG	20 W/m	550 W	91.4 – 105.8 Ω	28 m	NRG-DM
SZ18300338	R-BK-C-43.0M-850W/NRG	20 W/m	850 W	59.1 – 68.5 Ω	43 m	NRG-DM
SZ18300339	R-BK-C-57.0M-1150W/NRG	20 W/m	1150 W	43.7 – 50.6 Ω	57 m	NRG-DM
SZ18300340	R-BK-C-74.0M-1490W/NRG	20 W/m	1490 W	33.7 – 39.1 Ω	74 m	NRG-DM
SZ18300341	R-BK-C-82.0M-1625W/NRG	20 W/m	1625 W	30.9 – 35.8 Ω	82 m	NRG-DM
SZ18300342	R-BK-C-109.0M-2200W/NRG	20 W/m	2200 W	22.8 – 26.5 Ω	109 m	NRG-DM
SZ18300489	R-BK-B-125.0M-1500W/NRG	12 W/m	1500 W	33.4 – 38.6 Ω	125 m	NRG-DM
SZ18300490	R-BK-B-150.0M-1800W/NRG	12 W/m	1 800 W	28.2 – 32.7 Ω	150 m	NRG-DM
SZ18300491	R-BK-B-175.0M-2200W/NRG	12 W/m	2200 W	22.9 – 26.6 Ω	175 m	NRG-DM

Référence catalogue	Nom del'article	Puissance nominale	Alimentation	Plage de résistance	Longueur	Thermostat inclus
SZ18300492	R-BK-B-125.0M-1500W/T0	12 W/m	1500 W	33.4 – 38.6 Ω	125 m	Non
SZ18300493	R-BK-B-150.0M-1800W/T0	12 W/m	1 800 W	28.2 – 32.7 Ω	150 m	Non
SZ18300494	R-BK-B-175.0M-2200W/T0	12 W/m	2200 W	22.9 – 26.6 Ω	175 m	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT