

TM20 Thermostat mécanique



nVent RAYCHEM T-M-20-S est un thermostat à détection de surface permettant de réguler la température et de limiter la température dans les zones non dangereuses. Disponible en 3 plages de température : de 0 à 100 °C ; de 0 à 200 °C ; de 50 à 300 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à utiliser : déglage du point de consigne de la température et remise à zéro du limiteur sans ouvrir le boîtier, via des fiches amovibles dans le couvercle

Raccordement direct du câble chauffant

Protection du boîtier : both 2 meter long stainless steel fluid filled bulb and capillary are protected at the enclosure by a flexible conduit

Limite haute coupe-circuit : pour empêcher le système de chauffage de dépasser une température maximale prééglée en cas de défaillance de la fonction de régulation ou d'apparition d'une température de process dangereuse

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hystérésis/Différentiel:	2,5 % de la plage de températures :
Tension max.:	230 V
Pouvoir de coupure du régulateur:	Max 16 A à 230 V c.a.
Capacité de commutation du limiteur:	Max 16 A à 230 V c.a.
Type de thermostat:	Thermostat mécanique

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Paramètres de température du régulateur	Paramètres de température du limiteur
1244-022644	T-M-20-S/+50+300C	50 – 300 °C	20 – 400 °C
1244-022642	T-M-20-S/0+100C	0 – 100 °C	20 – 150 °C
1244-022643	T-M-20-S/0+200C	0 – 200 °C	130 – 200 °C

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT