

Pack pour installateur XL-Trace, kit de câbles auto-régulants sans halogène et à faible dégagement de fumée



Les packs entrepreneurs nVent RAYCHEM comprennent une longueur fixe de câble chauffant fournie dans une boîte à bobine facile à utiliser et à transporter. La bobine permet à l'installateur de dérouler facilement la longueur requise, réduisant ainsi les efforts et la durée d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes

Propriétés d'auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d'inflammabilité conformément à la norme IEC62395

Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible

Technologie auto-régulante : à couper à longueur sur site afin de compenser les variations par rapport à l'étude technique

Installation simple et rapide grâce à l'utilisation du système de raccordement rapide RayClic

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur nominale:	6,8 mm
Largeur nominale:	13,8 mm
Tension d'alimentation:	220 - 240 V
Température d'installation min.:	-40 °C
Type de chemin de terre:	Tresse
Matériau de gaine extérieure:	Sans halogène, à faible dégagement de fumée
Technologie de câble chauffant:	Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max Continuous Exposure Temperature, Power On	Couleur
1244-021262	XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m	30 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021263	XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m	50 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021264	XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m	80 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021265	XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m	50 m	15 W/m	65 °C	Vert
1244-021266	XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m	80 m	15 W/m	65 °C	Vert
1244-021267	XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m	50 m	26 W/m	65 °C	Bleu
1244-021268	XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m	80 m	26 W/m	65 °C	Bleu
1244-021269	XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m	50 m	31 W/m	85 °C	Violet
1244-021270	XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m	80 m	31 W/m	85 °C	Violet

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT