

# Tiroir de ventilation 19", 1 U, avec interrupteur avant

Interrupteur secteur éclairé en façade pour les appareils à courant alternatif, couplé à une prise secteur supplémentaire à l'arrière



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Adaptation possible sur un bac à cartes

Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Tension d'entrée CA | Tension d'entrée CC | Quantité par colis | Finition         | Matériau         | Expédition rapide |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10713-108           | 230V min            |                     | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |
| 10713-112           | 230V                |                     | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |
| 10713-114           | 115V                |                     | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |
| 10713-115           |                     | 24V min             | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |

| Référence catalogue | Tension d'entrée CA | Tension d'entrée CC | Quantité par colis | Finition         | Matériau         | Expédition rapide |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10713-110           | 115V                |                     | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |
| 10713-111           |                     | 24V min             | 1                  | Aluzinc, Anodisé | Acier, Aluminium | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le câble secteur.

Large plage de tension d'entrée (86 ... 264 VAC) disponible sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**