

Turbine 19", 2 U, Tangentielle

Tiroir de ventilation à prise d'air avant avec turbine tangentielle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

2 versions :- LE1 : Entraxe de fixation 19", la largeur du ventilateur est supérieure à 19" - LE2 : largeur réduite 19", pour un montage facile

Grande circulation d'air

Filtre intégré

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Quantité par colis	Matériau	Expédition rapide
60713-001	230V	1	Polyamide 66, Polypropylène	No
60713-004	115V	1	Polyamide 66, Polypropylène	No
60713-003	115V	1	Polyamide 66, Polypropylène	No
60713-002	230V	1	Polyamide 66, Polypropylène	No

24 VDC sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE