


Carte fond de panier| avec lignes de signaux connectées

Carte fond de panier avec lignes de signaux interconnectées.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ligne d'alimentation sur chaque slot (rangée 1 + 32)

Lignes de signaux reliées de connecteur à connecteur, carte double couche

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Largeur du slot	Type de connecteur
23007-188	Carte fond de panier	28	3U	60 lignes de signal	3HP	
23007-010	Carte fond de panier	10	3U	60 lignes de signal	4HP	C64F
23007-081	Carte fond de panier	21	3U	60 lignes de signal	4HP	
23007-114	Carte fond de panier	14	3U	60 lignes de signal	3HP	C64F

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur durack	Type de cartes fond de panier	Largeur du slot	Type de connecteur
23007-040	Carte fond de panier	10	3U	60 lignes de signal	4HP	C96F
23007-410	Carte fond de panier	10	3U	90 lignes de signal	4HP	C96F
23007-021	Carte fond de panier	21	3U	60 lignes de signal	4HP	C64F
23007-421	Carte fond de panier	21	3U	90 lignes de signal	4HP	C96F
23007-051	Carte fond de panier	21	3U	60 lignes de signal	4HP	C96F
23007-128	Carte fond de panier	28	3U	60 lignes de signal	3HP	C64F
23007-158	Carte fond de panier	28	3U	60 lignes de signal	3HP	C96F

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur d'alimentation	Quantité par colis	Expédition rapide
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

Référence catalogue	Type de connecteur d'alimentation	Quantité par colis	Expédition rapide
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE