

# PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU modulaire et compact. Conception à profil ultraplat



## FONCTIONS

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) Enlogic de base permettent d'alimenter les armoires, ainsi que les bâtis Open Frame et les boîtiers muraux

Tension d'entrée 230 VAC, monophasé

Sorties C13 et C19

Profil aluminium 1RU

Montage réglable sans outillage

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

| Référence catalogue | Famille de produits | Type        | Type de produit | Type de prise     | Nombre de prises | Couleur |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|
| EB0311              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (12) C13          | 12               | Noir    |
| EB0311-A            | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (12) C13          | 12               | Noir    |
| EB0317-A            | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (10) C13, (1) C19 | 11               | Noir    |
| EB0322              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (20) C13, (2) C19 | 22               | Noir    |
| EB0322-A            | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (30) C13, (6) C19 | 22               | Noir    |
| EB0303              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (6) C19           | 6                | Noir    |
| EB0321              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (20) C13          | 20               | Noir    |
| EB0328              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (24) C13, (6) C19 | 30               | Noir    |

| Référence catalogue | Famille de produits | Type        | Type de produit | Type de prise     | Nombre de prises | Couleur |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|
| EB0332              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (30) C13, (6) C19 | 36               | Noir    |
| EB0337              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (36) C13, (6) C19 | 42               | Noir    |
| EB0318-A            | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (12) C13, (1) C19 | 13               | Noir    |
| EB0305              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (6) C19           | 6                | Noir    |
| EB0313              | Enlogic             | PDU de base | Bâti de prises  | (12) C13          | 12               | Noir    |

Table 2/6

| Référence catalogue | Disjoncteur          | Sorties commutées | Nombre de disjoncteurs | Puissance nominale                               | Emplacement du câble d'entrée | Tension d'entrée |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| EB0311              | Sans disjoncteur     | Non               | 0                      | 3,7 kVA                                          | Alimentation par l'avant      | 200 – 240V       |
| EB0311-A            | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 0                      |                                                  | Alimentation par l'avant      | 100 – 240V       |
| EB0317-A            | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 0                      |                                                  | Alimentation par l'avant      | 100 – 240V       |
| EB0322              | Sans disjoncteur     | Non               | 0                      | 3,7 kVA                                          | Alimentation par le haut      | 100 – 240V       |
| EB0322-A            | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 0                      |                                                  | Alimentation par l'avant      | 100 – 240V       |
| EB0303              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      | 7,4 kVA                                          | Alimentation par l'avant      | 200 – 240V       |
| EB0321              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      | 7,4 kVA                                          | Alimentation par le haut      | 200 – 240V       |
| EB0328              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      | 7,4 kVA                                          | Alimentation par le haut      | 200 – 240V       |
| EB0332              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 3                      |                                                  | Alimentation par le haut      | 200 – 240V       |
| EB0337              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      | 5 kVA Amérique du Nord,<br>7,4 kVA International | Alimentation par le haut      | 200 – 240V       |

| Référence catalogue | Disjoncteur          | Sorties commutées | Nombre de disjoncteurs | Puissance nominale | Emplacement du câble d'entrée | Tension d'entrée |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| EB0318-A            | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      |                    | Alimentation par l'avant      | 100 – 240V       |
| EB0305              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 6                      |                    | Alimentation par l'avant      | 200 – 240V       |
| EB0313              | 16 A, 1 pôle, Hy-Mag | Non               | 2                      | 7,4 kVA            | Alimentation par l'avant      | 200 – 240V       |

Table 3/6

| Référence catalogue | Phase     | Valeur nominale d'interruption | Puissance d'entrée maximale | Tension nominale | Interrupteur marche/arrêt inclus | Tension de sortie |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| EB0311              | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0311-A            | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    |                  |                                  | 100 – 240VAC      |
| EB0317-A            | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    |                  |                                  | 100 – 240VAC      |
| EB0322              | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0322-A            | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    |                  |                                  | 100 – 240VAC      |
| EB0303              | Monophasé | 5kAIC                          | 7.44 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0321              | Monophasé | 5kAIC                          | 7.44 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0328              | Monophasé | 5kAIC                          | 7.44 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0332              | Monophasé | 5kAIC                          | 11.0 kVA                    |                  |                                  | 200 – 240VAC      |
| EB0337              | Monophasé | 5kAIC                          | 7.44 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |
| EB0318-A            | Monophasé | 5kAIC                          | 3.68 kVA                    |                  |                                  | 100 – 240VAC      |
| EB0305              | Monophasé | 5kAIC                          | 14.4 kVA                    |                  |                                  | 200 – 240VAC      |
| EB0313              | Monophasé | 5kAIC                          | 7.44 kVA                    | 230V             | Non                              | 230VAC            |

Table 4/6

| Référence catalogue | Intensité (ampérage détaré)                            | Type de prise          | Unités de rack | Câble d'entrée amovible | Type de mesure | Matériau |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|
| EB0311              | 16 A                                                   | CEI 60309 316P6 (IP44) | 1U             | Oui                     | Aucun          | Acier    |
| EB0311-A            | 16 A                                                   | C20                    | 1U             | Oui                     | Aucun          |          |
| EB0317-A            | 20 A (16 A)<br>Amérique du Nord, 16 A<br>International | C20                    | 0U             | Oui                     | Aucun          |          |
| EB0322              | 16 A                                                   | CEI 60309 316P6 (IP44) | 0U             | Oui                     | Aucun          | Acier    |
| EB0322-A            | 20 A (16 A)<br>Amérique du Nord, 16 A<br>International | C20                    | 0U             | Oui                     | Aucun          |          |
| EB0303              | 32 A                                                   | CEI 60309 332P6 (IP44) | 0U             | Non                     | Aucun          | Acier    |
| EB0321              | 32 A                                                   | CEI 60309 332P6 (IP44) | 0U             | Non                     | Aucun          | Acier    |
| EB0328              | 32 A                                                   | CEI 60309 332P6 (IP44) | 0U             | Non                     | Aucun          | Acier    |
| EB0332              | 63 A                                                   | CEI 60309 363P6 (IP44) | 0U             | Non                     | Aucun          |          |
| EB0337              | 30 A (24 A)<br>Amérique du Nord, 32 A<br>International | CEI 60309 332P6 (IP44) | 0U             | Non                     | Aucun          | Acier    |
| EB0318-A            | 16 A                                                   | C20                    | 2U             | Oui                     | Aucun          |          |
| EB0305              | 63 A                                                   | CEI 60309 363P6 (IP44) | 1U             | Non                     | Aucun          |          |
| EB0313              | 32 A                                                   | CEI 60309 332P6 (IP44) | 1U             | Non                     | Aucun          | Acier    |

Table 5/6

| Référence catalogue | Finition          | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids  | Quantité par colis |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|--------|--------------------|
| EB0311              | Revêtement poudré | 43mm    | 444mm   | 41mm       | 2.25kg | 1                  |

| Référence catalogue | Finition          | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids  | Quantité par colis |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|--------|--------------------|
| EB0311-A            |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0317-A            |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0322              | Revêtement poudré | 817mm   | 52mm    | 53mm       | 3.61kg | 1                  |
| EB0322-A            |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0303              | Revêtement poudré | 43mm    | 444mm   | 197mm      |        | 1                  |
| EB0321              | Revêtement poudré | 817mm   | 52mm    | 53mm       | 5.61kg | 1                  |
| EB0328              | Revêtement poudré | 1490mm  | 52mm    | 53mm       | 9.5kg  | 1                  |
| EB0332              |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0337              | Revêtement poudré | 1490mm  | 52mm    | 53mm       | 7.21kg | 1                  |
| EB0318-A            |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0305              |                   |         |         |            |        | 1                  |
| EB0313              | Revêtement poudré | 43mm    | 444mm   | 197mm      | 5.21kg | 1                  |

Table 6/6

| Référence catalogue | Longueur du câble d'entrée | Expédition rapide |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| EB0311              | 3m                         | No                |
| EB0311-A            | 0m                         | No                |
| EB0317-A            | 0m                         | No                |
| EB0322              | 3m                         | No                |
| EB0322-A            | 0m                         | No                |

| Référence catalogue | Longueur du câble d'entrée | Expédition rapide |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| EB0303              | 3m                         | No                |
| EB0321              | 3m                         | No                |
| EB0328              | 3m                         | No                |
| EB0332              | 3m                         | No                |
| EB0337              | 3m                         | No                |
| EB0318-A            | 0m                         | No                |
| EB0305              | 3m                         | No                |
| EB0313              | 3m                         | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**