


Coffret de table 19" RatiopacPRO, blindage réalisable à postérieur, garniture avant, 4 U, 84 F, 495 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24571-395



Le coffret tour nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection électronique pour les montages 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception épurée et des pieds pour les applications de table.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret basé sur le RatiopacPRO avec pieds de coffret

Volume de montage 4 U, 84 F, profondeur 475 mm

Blindage CEM réalisable à postérieur

Construction symétrique, face avant et arrière identiques

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Coffret

Famille de produits: RatiopacPRO

Type: Version tour

Hauteur du rack: 4U

Hauteur: 177mm

Hauteur utile: 156.8mm

Largeur du rack: 84HP

Largeur: 448.9mm

Largeur utile: 432mm

Profondeur: 495.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Charge statique: 25kg

Indice de protection: IP20

Construction du bâti avant: Bordure latérale; Glissières horizontales

Option de refroidissement: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; CEI 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Quantité par colis: 1

Finition: Passivé; Revêtement poudré

Matériau: Aluminium

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE