


Varistar CP Top Cover Fan, Energy Efficient, Height 38 mm, 171 m³/h

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-117



Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d'espace dans le rack. Le ventilateur Varistar pour toit est fourni avec des caractéristiques élevées.

FONCTIONS

Ventilateur pour toit Varistar, hauteur 38 mm, 171 m³/h

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Ventilateur

Famille de produits: Varistar CP

Compatible avec: Varistar CP

Profondeur: 119mm

Niveau acoustique: 42.5dB(A)

Puissance: 9.6W

Pression statique maximale: 68.1Pa

Circulation d'air à 50 Hz: 171m³/h

Finition: Revêtement poudré

Hauteur: 38mm

Tension d'entrée CA: 18 – 27.6V

Matériau: Acier

Quantité par colis: 1

Largeur: 119mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE