

Card-Lok 235

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A235-3.80TM2.5



La conception fermée de la série 235 offre une rigidité et une résistance maximale à la distorsion sous charge. Les doubles filetages avant et arrière permettent une action rapide de serrage et de desserrage tandis que le ressort intégré maintient l'alignement des segments facilitant ainsi l'insertion.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

FONCTIONS

Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), par incréments de 12,7 mm (0,5")

Extension minimale 8,64 mm (0,340")

Options de montage flexibles

Profil 5,84 mm (0,230") x 7,32 mm (0,288")

Poids 1,34 g/cm (0,120 oz/")

Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique

3 segment, conception sans arbre

Pour les applications avec plaque froide

Actionné par vis

Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 329 lb

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositif de maintien de cartes

Matériau: Aluminium

Type: Sans arbre

Performance thermique: Bon

Profil: 5.84 x 7.32 mm

Force de serrage: 136 – 181kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE