


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Avec blindage, Poignée avant



Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, version lourde avec faces latérales soudées tox et poignée avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est fermement fixée sur le flanc (soudée à froid) et comprend des poignées

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Aluminium

Profil de type H « Heavy »

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24567-172	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24567-173	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-174	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-472	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24567-473	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-474	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile

Table 2/3


Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24567-172	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

Référence catalogue	Expédition rapide
24567-172	No
24567-173	No
24567-174	No
24567-472	No
24567-473	No
24567-474	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE