

Face avant, Face avant anodisée, Rear Conductive, Sans blindage

Face avant, sans blindage, face vue anodisée et face d'appui conductrice



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant modulaire, Aluminium, 2,5 mm

aluminium, face vue anodisée, conductrice

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30847-459	2U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Hauteur durack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30847-461	2U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-067	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-081	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-102	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-123	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-463	4U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-464	4U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-465	4U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-204	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-183	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-460	2U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-462	4U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-148	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-162	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-458	2U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-466	5U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-467	5U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-468	5U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Hauteur durack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30847-469	5U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-043	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-044	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-045	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-046	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-047	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-049	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-051	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-053	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-055	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-060	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-124	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-125	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-126	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-127	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-128	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-130	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-132	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Hauteur durack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30838-134	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-136	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30838-141	6U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-470	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-471	3U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-476	4U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-480	9U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-482	9U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-484	9U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non
30847-556	9U	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications	Expédition rapide
30847-459	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	213mm		No
30847-461	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	426.4mm	RoHS	No
30838-067	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	141.9mm	RoHS	No
30838-081	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	213mm	RoHS	No
30838-102	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	319.7mm	RoHS	No

Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications	Expédition rapide
30838-123	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	426.4mm	RoHS	No
30847-463	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	213mm	RoHS	No
30847-464	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	319.7mm	RoHS	No
30847-465	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	426.4mm	RoHS	No
30838-204	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	426.4mm	RoHS	No
30838-183	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	319.7mm	RoHS	No
30847-460	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	319.7mm		No
30847-462	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	141.9mm		No
30838-148	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	141.9mm	RoHS	No
30838-162	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	213mm	RoHS	No
30847-458	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	141.9mm		No
30847-466	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	141.9mm		No
30847-467	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	213mm		No
30847-468	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	319.7mm		No


Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications	Expédition rapide
30847-469	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	426.4mm		No
30838-043	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	20mm	RoHS	No
30838-044	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	25mm	RoHS	No
30838-045	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	30.1mm	RoHS	No
30838-046	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	35.2mm	RoHS	No
30838-047	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	40.3mm	RoHS	No
30838-049	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	50.5mm	RoHS	No
30838-051	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	60.6mm	RoHS	No
30838-053	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	70.8mm	RoHS	No
30838-055	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	80.9mm	RoHS	No
30838-060	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	106.3mm	RoHS	No
30838-124	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	20mm	RoHS	No
30838-125	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	25mm	RoHS	No
30838-126	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	30.1mm	RoHS	No

Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications	Expédition rapide
30838-127	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	35.2mm	RoHS	No
30838-128	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	40.3mm	RoHS	No
30838-130	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	50.5mm	RoHS	No
30838-132	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	60.6mm	RoHS	No
30838-134	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	70.8mm	RoHS	No
30838-136	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	80.9mm	RoHS	No
30838-141	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	106.3mm	RoHS	No
30847-470	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	9.8mm	RoHS	No
30847-471	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	14.9mm	RoHS	No
30847-476	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	20mm	RoHS	No
30847-480	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	40.3mm	RoHS	No
30847-482	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	50.5mm	RoHS	No
30847-484	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	60.6mm	RoHS	No
30847-556	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	426.4mm	RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œilletons, vis à gorge).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE