

Face avant MTCA.4



Face avant AdvancedTCA (acier inoxydable) pour joint textile Des modules d'obturation blindés sont utilisés pour boucher les emplacements inutilisés.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme aux spécifications MicroTCA.1 et MicroTCA.4

Les modules d'obturation blindés permettent de boucher les slots inutilisés

A visser ; vient s'appuyer contre le guide-carte

SPÉCIFICATIONS

Famille de produits:	AdvancedMC
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant
Matériau:	Acier inoxydable
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20849-214	170mm	2HP	1	À visser à l'avant	Textile	Finition brute

Référence catalogue	Hauteur	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20849-213	95mm	2HP	1	À visser à l'avant	Textile	Finition brute
21850-102	84.68mm		1	À visser à l'avant	Textile	Finition brute
21850-103	84.68mm		1	À visser à l'avant	Textile	Finition brute

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Profondeur	Largeur	Expédition rapide
20849-214	Finition brute	0.6mm	8.8mm	No
20849-213	Finition brute	0.6mm	8.8mm	No
21850-102	Finition brute	1mm	18.96mm	No
21850-103	Finition brute	1mm	28.98mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE