


Novastar| Montants 19"



Montant 19" Novastar avec charge admissible de 400 kg, installation facile des composants 19", se fixe les traverses de profondeur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour le montage en retrait de composants 19"

À fixer sur les traverses de profondeur (au pas de 25 mm)

Charge admissible 400 kg

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Montants

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Hauteur
27230-172	6U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	267.1mm
27230-173	9U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	400.45mm
27230-174	12U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	533.8mm
27230-175	16U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	711.6mm
27230-176	20U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	889.4mm
27230-177	25U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1111.65mm
27230-197	29U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1291mm
27230-178	34U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1511.7mm
27230-179	38U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1689.5mm
27230-180	43U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1911.75mm
27230-181	47U	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	2089.55mm

Table 2/2

Référence catalogue	Unité du colis	Certifications	Expédition rapide
27230-172	Paire	RoHS	No
27230-173	Paire	RoHS	No
27230-174	Paire	RoHS	No
27230-175	Paire	RoHS	No
27230-176	Paire	RoHS	No

Référence catalogue	Unité du colis	Certifications	Expédition rapide
27230-177	Paire	RoHS	No
27230-197			No
27230-178	Paire	RoHS	No
27230-179	Paire	RoHS	No
27230-180	Paire	RoHS	No
27230-181	Paire	RoHS	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE