

Novastar| Armoire avec porte vitrée et face arrière



Baies avec cadre aluminium au design attrayant, parfaites pour les équipements électroniques, les applications de test et mesures, les applications audio-vidéo et de radiodiffusion.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Indice de protection IP 20

Largeur de la baie 553 mm

Pièces d'habillage à fleur avec le bâti

Tous les montants (avant et arrière) sont au standard 19"

Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium

Avec porte vitrée (gris fumé) et panneau arrière

Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium

Avec porte en verre fumé et panneau arrière

SPÉCIFICATIONS

Matériau du bâti:	Aluminium
Matériau:	Aluminium; Acier
Type de produit:	Baie
Conformité:	CEI 60529; CEI 60297-3-100
Indice de protection:	IP20

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Largeur
15230-019	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-020	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-021	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-022	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-023	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-024	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-025	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-019	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-020	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-021	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-022	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-023	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-024	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-025	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm

Table 2/3

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Charge statique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Finition
15230-019	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Chargestatique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Finition
15230-020	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-021	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-022	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-023	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-024	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-025	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
16230-019	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-020	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-021	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-022	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-023	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-024	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-025	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
15230-019	No
15230-020	No
15230-021	No

Référence catalogue	Expédition rapide
15230-022	No
15230-023	No
15230-024	No
15230-025	No
16230-019	No
16230-020	No
16230-021	No
16230-022	No
16230-023	No
16230-024	No
16230-025	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE