

Novastar| Armoire sans porte et panneau arrière



Baies avec cadre aluminium au design attrayant, parfaites pour les équipements électroniques, les applications de test et mesures, les applications audio-vidéo et de radiodiffusion.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible jusqu'à 400 kg (voir tableau des spécifications)

Indice de protection IP 20

Largeur de la baie 553 mm

Pièces d'habillage à fleur avec le bâti

Tous les montants (avant et arrière) sont au standard 19"

Couleurs : RAL 7021 ou combinaison de couleurs RAL 7021/RAL 7035

Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium

Sans porte ni panneau arrière

SPÉCIFICATIONS

Matériau du bâti:	Aluminium
Matériau:	Aluminium; Acier
Type de produit:	Baie
Conformité:	CEI 60297-3-100

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Largeur
15230-001	9U	Gris foncé	456mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-002	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-003	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-004	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-005	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-006	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-007	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-008	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-009	25U	Gris foncé	1167mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-010	25U	Gris foncé	1167mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-011	34U	Gris foncé	1567mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-012	34U	Gris foncé	1567mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-013	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-014	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-015	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-016	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
15230-017	47U	Gris foncé	2145mm	RAL 7021	Acier	553mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Largeur
15230-018	47U	Gris foncé	2145mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-001	9U	Gris foncé	456mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-002	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-003	12U	Gris foncé	589mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-004	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-005	16U	Gris foncé	767mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-006	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-007	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-008	20U	Gris foncé	945mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-009	25U	Gris foncé	1167mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-010	25U	Gris foncé	1167mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-011	34U	Gris foncé	1567mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-012	34U	Gris foncé	1567mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-013	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-014	38U	Gris foncé	1745mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-015	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-016	43U	Gris foncé	1967mm	RAL 7021	Acier	553mm
16230-017	47U	Gris foncé	2145mm	RAL 7021	Acier	553mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Largeur
16230-018	47U	Gris foncé	2145mm	RAL 7021	Acier	553mm

Table 2/3

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Charge statique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Finition
15230-001	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-002	Gris foncé	500mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-003	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-004	Gris foncé	500mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-005	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-006	Gris foncé	500mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-007	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-008	Gris foncé	800mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-009	Gris foncé	600mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-010	Gris foncé	800mm	200kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-011	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-012	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-013	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-014	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-015	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Chargestatique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Finition
15230-016	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-017	Gris foncé	600mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
15230-018	Gris foncé	800mm	400kg	RAL 7021	1	Revêtement poudré
16230-001	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-002	Gris clair	500mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-003	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-004	Gris clair	500mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-005	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-006	Gris clair	500mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-007	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-008	Gris clair	800mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-009	Gris clair	600mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-010	Gris clair	800mm	200kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-011	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-012	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-013	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-014	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-015	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Chargestatique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Quantité par colis	Finition
16230-016	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-017	Gris clair	600mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré
16230-018	Gris clair	800mm	400kg	RAL 7035	1	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
15230-001	No
15230-002	No
15230-003	No
15230-004	No
15230-005	No
15230-006	No
15230-007	No
15230-008	No
15230-009	No
15230-010	No
15230-011	No
15230-012	No
15230-013	No

Référence catalogue	Expédition rapide
15230-014	No
15230-015	No
15230-016	No
15230-017	No
15230-018	No
16230-001	No
16230-002	No
16230-003	No
16230-004	No
16230-005	No
16230-006	No
16230-007	No
16230-008	No
16230-009	No
16230-010	No
16230-011	No
16230-012	No
16230-013	No

Référence catalogue	Expédition rapide
16230-014	No
16230-015	No
16230-016	No
16230-017	No
16230-018	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE