

Novastar| Bâti Slim-Line



Bâti esthétique, cadre en aluminium moulé sous pression avec une capacité de charge statique de 200 kg. Montants 19" en profilé aluminium, fixés sur le cadre.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 200 kg

Plan 19" - 33 mm à l'avant, 60 mm à l'arrière

Profilé en aluminium, RAL 7021, avec mise à la masse

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	200kg
Matériau du bâti:	Aluminium
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Cadre baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-001	6U	323mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-004	9U	456mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-007	12U	589mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-011	16U	767mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-015	20U	945mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-020	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-029	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-033	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-042	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-048	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-054	12U	589mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-055	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-060	6U	323mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-063	9U	456mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-066	12U	589mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-070	16U	767mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-074	20U	945mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-079	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-088	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-092	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-097	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-101	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-126	12U	589mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-130	16U	767mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-134	20U	945mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-139	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-148	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-152	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-157	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-162	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-190	16U	767mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-191	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-194	20U	945mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-195	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-198	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-199	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-202	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-203	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-206	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-207	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-210	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-211	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-214	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-215	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-024	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-083	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-143	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-218	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-226	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-001	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-004	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-007	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-011	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-015	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-020	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-029	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-033	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-042	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-048	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-054	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-055	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-060	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-063	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-066	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-070	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-074	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-079	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-088	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-092	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-097	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-101	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-126	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-130	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-134	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-139	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-148	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-152	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-157	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-162	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-190	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-191	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-194	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-195	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-198	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-199	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-202	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-203	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-206	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-207	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-210	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-211	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-214	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-215	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line	RoHS	No
28230-024	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line		No
28230-083	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line		No
28230-143	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line		No
28230-218	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line		No
28230-226	RAL 7021	Revêtement poudré	Slim-Line		No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander les portes, les faces arrière, les flancs, les fixations de plaque supérieure, les socles, les tôles planchers, les étagères, les glissières fixes et les roulettes ou les pieds réglables séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE