


Unibody| Armoire Outdoor VENT



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations Outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Double paroi, Aluminium

Refroidissement forcé par ventilateur intégré dans le flanc, 35 W/K max.

IP 55

Structure monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur
11249-007	Baie extérieure	Monobloc	16U	930mm	700mm	500mm
11249-012	Baie extérieure	Monobloc	25U	1330mm	700mm	500mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
11249-009	Baie extérieure	Monobloc	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Accès	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Conformité
11249-007	Double paroi	Une seule porte	Avant	Ventilateur	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Double paroi	Une seule porte	Avant	Ventilateur	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Double paroi	Une seule porte	Avant	Ventilateur	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Finition	Expédition rapide
11249-007	1	Revêtement poudré	Oui
11249-012	1	Revêtement poudré	Oui
11249-009	1	Revêtement poudré	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le kit de montage mural séparément.

Autres hauteurs de socle/base sur demande.

Veuillez commander les supports pour face/glissière séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE