

# Face avant de module enfichable pour poignée trapézoïdale statique



La face avant permet le montage d'une poignée trapézoïdale statique en plastique ou en aluminium profilé.  
La face avant ne peut pas être protégée par un joint textile.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant, sans blindage

Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Profondeur (D):</b>  | 2.5mm                         |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium                     |
| <b>Finition:</b>        | Anodisé; Passivé              |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant                    |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant                    |
| <b>Type:</b>            | Face avant pour poignée (PIU) |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation | Finition avant |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|

|           |    |      |   |                                           |                    |         |
|-----------|----|------|---|-------------------------------------------|--------------------|---------|
| 30847-602 | 3U | 3HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-603 | 3U | 4HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-604 | 3U | 5HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-605 | 3U | 6HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-625 | 6U | 3HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-606 | 3U | 7HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-607 | 3U | 8HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-626 | 6U | 4HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-608 | 3U | 10HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-627 | 6U | 5HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-629 | 6U | 7HP  | 1 | Trapézoïdale, statique                    | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-609 | 3U | 12HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-628 | 6U | 6HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-630 | 6U | 8HP  | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |
| 30847-631 | 6U | 10HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Anodisé |


|           |    |      |   |                           |                       |         |
|-----------|----|------|---|---------------------------|-----------------------|---------|
| 30847-632 | 6U | 12HP | 1 | Trapézoïdale,<br>statique | À visser à<br>l'avant | Anodisé |
|-----------|----|------|---|---------------------------|-----------------------|---------|

Table 2/3

| Référence<br>catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité          | Blindage<br>électromagnéti<br>que | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 30847-602              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 14.9mm      |
| 30847-603              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 20mm        |
| 30847-604              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 25mm        |
| 30847-605              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 30.1mm      |
| 30847-625              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 14.9mm      |
| 30847-606              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 35.2mm      |
| 30847-607              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 40.3mm      |
| 30847-626              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 20mm        |
| 30847-608              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 50.5mm      |
| 30847-627              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 25mm        |
| 30847-629              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 35.2mm      |
| 30847-609              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 128.4mm     | 60.6mm      |
| 30847-628              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 30.1mm      |
| 30847-630              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 40.3mm      |
| 30847-631              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 50.5mm      |
| 30847-632              | Conducteur   | Non             | CEI 60297-3-<br>101 | Non                               | 261.8mm     | 60.6mm      |

Table 3/3

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 30847-602           | No                |
| 30847-603           | No                |
| 30847-604           | No                |
| 30847-605           | No                |
| 30847-625           | No                |
| 30847-606           | No                |
| 30847-607           | No                |
| 30847-626           | No                |
| 30847-608           | No                |
| 30847-627           | No                |
| 30847-629           | No                |
| 30847-609           | No                |
| 30847-628           | No                |
| 30847-630           | No                |
| 30847-631           | No                |
| 30847-632           | No                |



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE