

Module enfichable avec poignée trapézoïdale, Sans blindage, Gris



Module enfichable, avec poignée statique et face avant plate. La poignée grise est montée sur la face avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant plate

Poignée sans fonction d'extraction

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
20818-017	3U	3HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
20818-018	3U	4HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-019	3U	5HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-020	3U	6HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-021	3U	7HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-022	3U	8HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-023	3U	10HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-024	3U	12HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-025	6U	4HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-026	6U	5HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-027	6U	6HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-028	6U	8HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-029	6U	10HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-120	6U	12HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
20818-162	6U	7HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Indice d'inflammabilité	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
20818-017	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Indice d'inflammabilité	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
20818-018	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-019	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-020	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-021	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-022	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-023	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-024	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	128.4mm
20818-025	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm
20818-026	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm
20818-027	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm
20818-028	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm


Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Indice d'inflammabilité	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
20818-029	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm
20818-120	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm
20818-162	Passivé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	Non	261.8mm

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20818-017	14.9mm	No
20818-018	20mm	No
20818-019	25mm	No
20818-020	30.1mm	No
20818-021	35.2mm	No
20818-022	40.3mm	No
20818-023	50.5mm	No
20818-024	60.6mm	No
20818-025	20mm	No
20818-026	25mm	No
20818-027	30.1mm	No
20818-028	40.3mm	No

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20818-029	50.5mm	No
20818-120	60.6mm	No
20818-162	35.2mm	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE