

Maxpower| Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Triple



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d'entrée AC étendue et trois tensions de sortie.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Grande plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)

3 tensions de sortie

Signalisation : Tension de sortie OK

Excellent rapport de puissance / volume

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-122	Mode commuté 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A
13100-123	Mode commuté 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A

Table 2/3

Référence catalogue	Tension 2	Intensité 2	Tension 3	Intensité 3	Hauteur du rack	Largeur du rack
13100-122	12V	2.5A	12V	2.5A	3U	8HP
13100-123	15V	2A	15V	2A	3U	8HP

Table 3/3

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Expédition rapide
13100-122	171.93mm	1	No
13100-123	171.93mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à une tension secteur > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE