

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC



FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur 120 V phase à neutre

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

Un bouton-poussoir de l'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

UL en attente

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| Fonction: | Arrêt d'urgence |
| Limiteur de courant d'appel: | Non |
| Dispositif différentiel résiduel: | Non |
| Capot pour disjoncteur: | Non |
| Compatible avec: | Varistar CP; Novastar |
| Type accessoire: | Accessoires de distribution électrique |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit | Tension d'entrée CA | Nombre de phases | Filtre CEM | Protection contre les surtensions | Hauteur du rack |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 21272-004 | Unité de distribution d'alimentation | 120V | 1 | Non | Non | 3U |

| Référence catalogue | Type de produit | Tension d'entrée CA | Nombre de phases | Filtre CEM | Protection contre les surtensions | Hauteur durack |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 21272-002 | Unité de distribution d'alimentation | 120V | 1 | Oui | Oui | 3U |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de prise | Quantité par colis | Expédition rapide |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 21272-004 | NEMA 5-15R | 1 | No |
| 21272-002 | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R | 1 | No |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE