

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière



L'unité d'affichage permet la configuration locale, la mise en service et la surveillance du RackChiller Rear Door. Elle comprend un écran d'affichage LCD et 6 touches de fonction. Elle s'installe directement sur la face externe du refroidisseur et se connecte grâce au précâblage prévu dans l'unité.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Écran d'affichage monochrome 72 x 36 mm, 132x64 pixel

6 touches de fonction permettent un accès direct aux alarmes, infos, et menus de configuration

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau d'affichage/de commande

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Quantité par colis	Profondeur	Hauteur	Famille de produits	Largeur
23130-599	Passif	1	30.16mm	81.5mm	RackChiller	156mm
23130-621	Actif	1	26.21mm	78.9mm	RackChiller	153.4mm

Référence catalogue	Expédition rapide
23130-599	No
23130-621	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Régulateur du RackChiller Rear Door nécessaire. Ceci est inclus dans la version active, veuillez utiliser 21130-594 pour la version passive.

Pour un fonctionnement sans faille, il est recommandé d'utiliser le kit de raccordement au réseau d'eau et les accessoires disponibles en option.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE