


RatiopacPRO Air| Coffret rackable 19", Blindage réalisable a posteriori, avec poignées



Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre des capacités de refroidissement avancées et des supports de fixation avec des poignées pour le montage dans un rack 19".

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage

Blindage CEM réalisable à postérieur

Version avec équerre de rackage 19" avec poignées, aucune vis visible

Le coffret dispose d'un espace libre de 2 x 1/2 U pour la ventilation au-dessus et au-dessous du panier de cartes

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

Construction symétrique, face avant et arrière identiques

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	25kg
Largeur du rack:	84HP
Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)
Famille de produits:	RatiopacPRO Air

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24572-670	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-673	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-674	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-675	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-676	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-690	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-693	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-694	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales
24572-695	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24572-696	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19" avec poignées, Glissières horizontales

Table 2/3

Référence catalogue	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau	Indice de protection
24572-670	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-673	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-674	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-675	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-676	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-690	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20

Référence catalogue	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau	Indice de protection
24572-693	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-694	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-695	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-696	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
24572-670	448.9mm	No
24572-673	448.9mm	No
24572-674	448.9mm	No
24572-675	448.9mm	No
24572-676	448.9mm	No
24572-690	448.9mm	No
24572-693	448.9mm	No

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
24572-694	448.9mm	No
24572-695	448.9mm	No
24572-696	448.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE