


RatiopacPRO Air| Ventilateur radial



Unité de ventilateur radial à montage simple pour RatiopacPRO Air, avec un débit d'air de 36 m³/h (soufflage libre) par ventilateur. Disponible en 4 largeurs et en 2 hauteurs et équipée de jusqu'à 3 ventilateurs.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ventilateurs radiaux à roulements à billes

Débit d'air 36 m³/h (soufflage libre) par ventilateur

Convient aux coffrets RatiopacPRO Air (l'unité de ventilation a seulement besoin d'une hauteur de 0,5 U)

Seulement 1/2 U de hauteur

Evacuation d'air par les perforations dans le capot supérieur

Pas de restriction sur l'espace de montage arrière

Aucune modification mécanique du coffret nécessaire

Montage simple

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Compatible avec:	Coffrets
Type de produit:	Ventilateur
Type:	Ventilateur radial
Famille de produits:	RatiopacPRO Air

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Tension CC	Circulation d'air	Profondeur	Largeur	Expédition rapide
---------------------	-----------------	------------	-------------------	------------	---------	-------------------

24572-408	28HP	12V	36m³/h	220mm	146.87mm	No
24572-405	42HP	12V	36m³/h	160mm	218mm	No
24572-409	42HP	12V	36m³/h	220mm	218mm	No
24572-406	63HP	12V	36m³/h	160mm	324.67mm	No
24572-410	63HP	12V	36m³/h	220mm	324.67mm	No
24572-407	84HP	12V	36m³/h	160mm	431.35mm	No
24572-411	84HP	12V	36m³/h	220mm	431.35mm	No
24572-404	28HP	12V	36m³/h	160mm	146.87mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE