

Glissière télescopique universel, 1 U

Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu'à 39 kg de capacité de charge.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage latéral sur montants 19" du bâti (plan 19" libre pour fixer les étagères /les tiroirs)

Charge statique admissible par paire 23 - 39 kg

Décrochable

Longueur de course > 100 %

Largeur de glissière k = 9,7 mm, largeur d'installation max. de tiroir/d'extension w = 429 mm

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Acier
Type de produit:	Glissière télescopique
Finition:	Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-090	356mm	2	39kg	Universel	No

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-091	406mm	2	36kg	Universel	No
20110-092	457mm	2	34kg	Universel	No
20110-093	508mm	2	32kg	Universel	No
20110-094	559mm	2	29kg	Universel	No
20110-095	610mm	2	27kg	Universel	No
20110-096	660mm	2	23kg	Universel	No
20110-097	711mm	2	23kg	Universel	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les glissières télescopiques universelles peuvent également être installées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, elles sont compatibles avec des applications autres que 19".

Visserie de fixation pour montage au niveau du plan 19", à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE