


Varistar| Arrêt de cadre pivotant 19"



Kit d'arrêt de cadre pivotant 19" (angle de pivotement max. 120° ou 160°).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit d'arrêt de cadre pivotant 19"

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Kit matériel
Matériau: Acier inoxydable

Table 1/2

Référence catalogue	Angle	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Type	Largeur
23130-158	120° min	1	Gris foncé	RAL 7021	Pivotant	600mm
23130-159	160° min	1	Gris foncé	RAL 7021	Pivotant	800mm

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec	Expédition rapide
---------------------	-----------------	-------------------

23130-158	Varistar CP	No
23130-159	Varistar CP	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE