

Varistar CP| Bandeaux de socle

Bandeaux latéraux pour montage sur socle Varistar CP



FONCTIONS

Base/socle latéral, pleine matière

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
24630-083	100mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-084	200mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-077	100mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-080	200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-078	100mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-081	200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-079	100mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
24630-082	200mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-038	100mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-041	200mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-039	100mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-042	200mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-040	100mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
24630-043	200mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Unité du colis	Expédition rapide
24630-083	Côté du socle		No
24630-084	Côté du socle		No
24630-077	Côté du socle	Paire	No
24630-080	Côté du socle	Paire	No
24630-078	Côté du socle	Paire	No
24630-081	Côté du socle	Paire	No
24630-079	Côté du socle	Paire	No
24630-082	Côté du socle	Paire	No
24630-038	Côté du socle	Paire	No
24630-041	Côté du socle	Paire	No

Référence catalogue	Type	Unité du colis	Expédition rapide
24630-039	Côté du socle	Paire	No
24630-042	Côté du socle	Paire	No
24630-040	Côté du socle	Paire	No
24630-043	Côté du socle	Paire	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander le socle pour l'avant/l'arrière séparément.

Ne peut pas être utilisé avec des roulettes

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE