

Varistar CP| Cadre enjoliveur, pour largeur 800 mm



Le cadre enjoliveur s'adapte parfaitement au Varistar CP de 800 mm de large sans porte frontale. Il dissimule tout le câblage sur les côtés de la baie, ce qui simplifie l'acheminement des câbles et le montage des équipements pour un processus d'installation plus efficace tout en améliorant l'aspect de la baie.

FONCTIONS

Dissimule le câblage à côté du support de face 19", simplifiant ainsi l'acheminement du câblage et le montage des équipements pour un processus d'installation plus efficace

Facilite l'accès aux composants internes de la baie grâce à des faces à charnières ou amovibles, simplifiant ainsi l'entretien ou les réparations

Améliore la fonctionnalité, l'aspect, et la durabilité des baies Varistar CP sans porte

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Cadre baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Code couleur
21630-919	42U	2000mm	800mm	Cadre pivotant	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Cadre pivotant	1	RAL 7021
21630-920	47U	2200mm	800mm	Cadre pivotant	1	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Code couleur
21630-925	42U	2000mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	RAL 7021
21630-924	38U	1800mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
21630-919	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No
21630-926	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No
21630-918	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No
21630-920	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No
21630-925	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No
21630-924	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le cadre enjoliveur facilite l'accès aux composants internes de la baie grâce à des faces à charnières ou amovibles, ce qui simplifie l'entretien ou les réparations. Il s'agit d'un complément essentiel à toute baie électronique sans porte frontale, en particulier pour les équipements de test automatisés, car il améliore la fonctionnalité, l'aspect et la durabilité.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE