


Varistar CP| Toit plein



Toit plat pour les baies Varistar CP sans zones d'entrée de câble.

FONCTIONS

Toit plat fermé

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Toit baie/bâti

Code couleur: RAL 7021

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-315	600mm	300mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-186	600mm	600mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-187	600mm	800mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-188	600mm	900mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-189	600mm	1000mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-192	800mm	600mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-193	800mm	800mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-194	800mm	900mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-195	800mm	1000mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-570	600mm	300mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-571	600mm	600mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-572	600mm	800mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-573	600mm	900mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-574	600mm	1000mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-577	800mm	600mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition
21630-578	800mm	800mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-579	800mm	900mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-580	800mm	1000mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-190	600mm	1100mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-191	600mm	1200mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-196	800mm	1100mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition
21630-197	800mm	1200mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-575	600mm	1100mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-576	600mm	1200mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-581	800mm	1100mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-582	800mm	1200mm		1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Gris foncé	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-260	Fermé	Varistar CP	No
21630-315	Fermé	Varistar CP	No
21630-254	Fermé	Varistar CP	No
21630-186	Fermé	Varistar CP	No
21630-255	Fermé	Varistar CP	No
21630-187	Fermé	Varistar CP	No
21630-256	Fermé	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-188	Fermé	Varistar CP	No
21630-128	Fermé	Varistar CP	No
21630-189	Fermé	Varistar CP	No
21630-257	Fermé	Varistar CP	No
21630-192	Fermé	Varistar CP	No
21630-258	Fermé	Varistar CP	No
21630-193	Fermé	Varistar CP	No
21630-259	Fermé	Varistar CP	No
21630-194	Fermé	Varistar CP	No
21630-131	Fermé	Varistar CP	No
21630-195	Fermé	Varistar CP	No
21630-570	Fermé	Varistar CP	No
21630-571	Avec perforations	Varistar CP	No
21630-572	Fermé	Varistar CP	No
21630-573	Fermé	Varistar CP	No
21630-574	Fermé	Varistar CP	No
21630-577	Fermé	Varistar CP	No
21630-578	Fermé	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-579	Fermé	Varistar CP	No
21630-580	Fermé	Varistar CP	No
21630-557	Fermé	Varistar CP	No
21630-558	Fermé	Varistar CP	No
21630-559	Fermé	Varistar CP	No
21630-560	Fermé	Varistar CP	No
21630-561	Fermé	Varistar CP	No
21630-564	Fermé	Varistar CP	No
21630-565	Fermé	Varistar CP	No
21630-566	Fermé	Varistar CP	No
21630-567	Fermé	Varistar CP	No
21630-129	Fermé	Varistar CP	No
21630-190	Fermé	Varistar CP	No
21630-130	Fermé	Varistar CP	No
21630-191	Fermé	Varistar CP	No
21630-196	Fermé	Varistar CP	No
21630-132	Fermé	Varistar CP	No
21630-197	Fermé	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-575	Fermé	Varistar CP	No
21630-576	Fermé	Varistar CP	No
21630-581	Fermé	Varistar CP	No
21630-582	Avec perforations	Varistar CP	No
21630-133	Fermé	Varistar CP	No
21630-562	Fermé	Varistar CP	No
21630-563	Fermé	Varistar CP	No
21630-568	Fermé	Varistar CP	No
21630-569	Fermé	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE