

Varistar CP| Porte vitrée, Verrouillage 1 point



Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm

Verre de sécurité, 6 mm

Cache de serrure

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Matériau: Acier; Verre

Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-392	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-393	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-394	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-395	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-481	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-482	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-483	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-484	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-485	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-396	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-486	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-397	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-487	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-398	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-488	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-399	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-489	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-016	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-490	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-018	47U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-491	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-017	42U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-492	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-019	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-392	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-393	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-394	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-395	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-481	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-482	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-483	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-484	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-485	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-396	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-486	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-397	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-487	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-398	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-488	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-399	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-489	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-016	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-490	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-018	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-491	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-017	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-492	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No
21630-019	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE