

Varistar CP| Traverses de réduction charge lourde pour Bâti Sismique



Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une baie de largeur 800 mm accueillant une charge statique de 1600 kg. La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm.

FONCTIONS

Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une armoire renforcée d'une largeur de 800 mm accueillant une charge statique de 1600 kg

La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Compatible avec	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Profondeur
24630-153	Varistar CP	Acier	Revêtement poudré	Gris foncé	RAL 7021	800mm
24630-155	Varistar CP	Acier	Revêtement poudré	Gris foncé	RAL 7021	1000mm
24630-152	Varistar CP	Acier	Revêtement poudré	Gris foncé	RAL 7021	600mm
24630-154	Varistar CP	Acier	Revêtement poudré	Gris foncé	RAL 7021	900mm

Table 2/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Unité du colis	Expédition rapide
24630-153	4	Paire	No

Référence catalogue	Quantité par colis	Unité du colis	Expédition rapide
24630-155	4	Paire	No
24630-152	4	Paire	No
24630-154	4	Paire	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE