

Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec balais



Panneau arrière réduit, maintenant disponible en tant que kit complet pour une meilleure gestion du câblage.

L'espace de gestion de câblage est recouvert d'un joint balai pour des espaces internes plus propres.

FONCTIONS

Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm

Plaque de raccordement avec joint balai

La hauteur de la face arrière est inférieure de 400 mm à la hauteur de la baie

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
21630-370	Revêtement poudré	No
21630-366	Revêtement poudré	No
21630-371	Revêtement poudré	No
21630-368	Revêtement poudré	No
21630-367	Revêtement poudré	No
21630-369	Revêtement poudré	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE