

Varistar CP| Socle, Sismique

Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.



FONCTIONS

2 traverses, Acier, 10 mm, latéral

Capacité de charge dynamique sismique admissible 500 kg

Hauteur 103 mm

2 pièces d'habillage, Acier, 10 mm, avant et arrière

Conformité à NEBS, Tenue sismique (jusqu'à) zone Bellcore 4, Test avec 500 kg, Trous de montage pour fixation au sol

Accès possible à l'avant et à l'arrière

SPÉCIFICATIONS

Charge statique: 400kg

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-110	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-112	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-113	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-110	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-111	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-112	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-113	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-114	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-115	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-116	Revêtement poudré	800mm	Base socle	Varistar CP	No
21630-117	Revêtement poudré	103mm	Base socle	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE