

Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage multi-points



Pression optimisée des portes CEM sur le cadre et les joints d'étanchéité pour obtenir une forte atténuation HF.

Le verrouillage 4 points permet d'obtenir le contact nécessaire pour éviter les perturbations électromagnétiques sur les équipements électroniques.

FONCTIONS

Porte perforée avec verrouillage à 4 points pour applications CEM

Intérieur galvanisé

Charnières 180°

Poignée à levier avec bouton-poussoir

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Finition	Type de verrouillage
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Finition	Type de verrouillage
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
21630-533	Porte en acier, avec perforations	No
21630-534	Porte en acier, avec perforations	No
21630-535	Porte en acier, avec perforations	No
21630-536	Porte en acier, avec perforations	No
21630-537	Porte en acier, avec perforations	No
21630-538	Porte en acier, avec perforations	No
21630-539	Porte en acier, avec perforations	No
21630-540	Porte en acier, avec perforations	No
21630-541	Porte en acier, avec perforations	No

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
21630-542	Porte en acier, avec perforations	No
21630-543	Porte en acier, avec perforations	No
21630-544	Porte en acier, avec perforations	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE