

Carte fond de panier| VME ADC/ MDC J1



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

3U avec plan J1

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison active/passive, commutable par cavalier; terminaison passive préconfigurée

Automatic daisy chain (ADC)

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23001-103	Carte fond de panier	3	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-104	Carte fond de panier	4	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-105	Carte fond de panier	5	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-106	Carte fond de panier	6	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-110	Carte fond de panier	10	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur durack	Type de cartes fond de panier	Système deslot	Largeur du slot
23001-112	Carte fond de panier	12	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-113	Carte fond de panier	13	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-120	Carte fond de panier	20	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-121	Carte fond de panier	21	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP
23001-109	Carte fond de panier	9	3U	VMEbus, J1, avec ADC	Slot 1 gauche	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-103	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-104	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-105	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-106	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-110	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-112	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-113	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-120	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-121	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No
23001-109	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE