


# Carte fond de panier| VMEbus J1/J2



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

Carte fond de panier monolithique, 6U avec niveaux J1 et J2

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison active/passive, commutable par cavalier; terminaison passive préconfigurée

Electronic Daisy Chain (EDC) automatique

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23001-063	Carte fond de panier	3	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-064	Carte fond de panier	4	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur durack	Type de cartes fond de panier	Système deslot	Largeur du slot
23001-065	Carte fond de panier	5	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-066	Carte fond de panier	6	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-067	Carte fond de panier	7	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-068	Carte fond de panier	8	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-069	Carte fond de panier	9	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-070	Carte fond de panier	10	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-072	Carte fond de panier	12	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-080	Carte fond de panier	20	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-081	Carte fond de panier	21	6U	VMEbus, J1/J2, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

Table 2/3

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-063	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	120.5mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-067	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	140.8mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	161.1mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	242.4mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	263.4mm	425.3mm	1

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
23001-063	No
23001-064	No
23001-065	No
23001-066	No
23001-067	No

Référence catalogue	Expédition rapide
23001-068	No
23001-069	No
23001-070	No
23001-072	No
23001-080	No
23001-081	No

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**