

Collier poire pour montage trapézoïdal et charge lourde 100T



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Conçu pour les installations trapézoïdales pour charge lourde où l'espace est limité et où la fixation à la structure est difficile

Homologué UL® afin de soutenir des charges de support trapézoïdal incluant des tuyaux de 8 po de diamètre

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

Conforme aux exigences de la norme NFPA®-13 pour les colliers poire en trapèze

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C	Charge statique
---------------------	-------------------------	---	---	---	-----------------

100T0350EG	104.8 mm	178.1 mm	92.1 mm	47.6 mm	5500N
100T0400EG	119.1 mm	195.8 mm	101.6 mm	50.8 mm	5500N
100T0250EG	76.2 mm	143.2 mm	71.4 mm	41.3 mm	5500N
100T0300EG	92.1 mm	166.9 mm	88.9 mm	47.6 mm	5500N
100T0200EG	63.5 mm	125.2 mm	60.3 mm	36.5 mm	5500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le support supérieur de l'installation trapézoïdale et la suspension inférieure doivent pouvoir soutenir la charge maximale prévue pour l'ensemble de l'installation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

