

Collier poire 105 en acier inoxydable



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires en acier inoxydable

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 7) et à la norme SP-58 (type 7) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Table 1/2


Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B	C
1050050S4	15	21.3 mm	M10	73.7 mm	58.4 mm	47.8 mm
1050075S4	20	26.9 mm	M10	79 mm	60.3 mm	47.8 mm
1050100S4	25	33.7 mm	M10	85.7 mm	64.5 mm	47.8 mm
1050125S4	32	42.4 mm	M10	94.5 mm	68.8 mm	47.8 mm
1050150S4	40	48.3 mm	M10	102.9 mm	74.2 mm	50 mm
1050200S4	50	60.3 mm	M10	112.6 mm	77.9 mm	47.8 mm

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B	C
1050250S4	65	76.1 mm	M12	125.3 mm	84.3 mm	47.8 mm
1050300S4	80	88.9 mm	M12	141.2 mm	92.1 mm	47.8 mm
1050400S4	100	114 mm	M16	166.6 mm	104.9 mm	47.8 mm
1050600S4	150	168 mm	M20	222.3 mm	128.6 mm	44.5 mm
1050800S4	200	219.1 mm	M20	273.1 mm	154 mm	44.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique
1050050S4	2700N
1050075S4	2700N
1050100S4	2700N
1050125S4	2700N
1050150S4	2700N
1050200S4	2700N
1050250S4	4300N
1050300S4	4300N
1050400S4	5500N
1050600S4	7100N
1050800S4	8000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

