

Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Inclut les vis de montage

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B	C
1090125EG	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm	30.2 mm
1090100EG	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm	30.2 mm
1090150EG	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm	30.2 mm

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B	C
1090200EG	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm	30.2 mm
1090075EG	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm	30.2 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Espacement entre les crochets
1090125EG	1.95 m Max
1090100EG	1.8 m Max
1090150EG	2.1 m Max
1090200EG	2.4 m Max
1090075EG	1.65 m Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

