

Écran d'isolation 125



FONCTIONS

Répartit uniformément la charge du tuyau pour réduire ou éliminer la compression de l'isolation

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 41), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS SP58 (Type 40)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Épaisseur (T)
1250200EG	63.5 mm	304.8mm	1.3 mm
1250500EG	141.3 mm	304.8mm	1.3 mm
1250400EG	117.5 mm	304.8mm	1.3 mm
1250350EG	104.8 mm	304.8mm	1.3 mm
1250150EG	54 mm	304.8mm	1.3 mm
1250250EG	76.2 mm	304.8mm	1.3 mm

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Épaisseur (T)
1250300EG	92.1 mm	304.8mm	1.3 mm
1251000EG	273.1 mm	457.2mm	1.6 mm
1250600EG	168.3 mm	304.8mm	1.6 mm
1250800EG	212.7 mm	304.8mm	1.6 mm
1251200EG	323.9 mm	609.6mm	2 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Installez en respectant le code applicable.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

