

300 Attache poutre universel



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 23) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 19 and 23)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Fonte

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
3000037EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.5 mm	7 N·m	2200N	1100N
3000037PL	Brut	19.05 mm Max	28.58 mm	6.78 N·m	2200N	1100N
3000050EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	10.85 N·m	4200N	3400N
3000050PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	10.85 N·m	4200N	3400N

Référence catalogue	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
3000062EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N
3000062PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N
3000075EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N
3000075PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N
3000087EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N
3000087PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N


Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
3000037EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
3000037PL	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
3000050EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
3000050PL	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
3000062EG	UL, cUL
3000062PL	UL, cUL
3000075EG	UL, cUL
3000075PL	UL, cUL
3000087EG	UL, cUL
3000087PL	UL, cUL

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

